

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015/9002

EAN 4031582370782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea low height
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	90 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	180 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	78 mm
Szerokość całkowita	58 mm
Waga całkowita	0,23 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	23 mm
Promień działania koła	78 mm
Zasięg działania koła	156 mm
Średnica kopuły	30 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Bieżnia	Szary blaszkowy (RAL7015)
Kolor Koło	Szary blaszkowy (RAL7015)
Ostony gwintu	Z ostoną gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm
Średnica otworu Oś	0 mm
Długość piasty	0 mm
Szerokość korpusu	15 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	10 mm

Klub
Projektant
DeutscherNagroda
Interzumproduct
design
awardIF
nagroda
za projekt

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015/9002

EAN 4031582370782

Numer zamówienia 00771415

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Klub
Projektant
Deutscher



Nagroda
Interzum



IF
nagroda
za projekt