

NOVATECH

FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190

EAN 4031582329421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE


Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	840 kg
Capacité de charge à 6 km/h	700 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	2.76 kg

ROUE

Tread profile	convexe
Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	140 mm
Largeur du Bandage	60 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	68 mm
Largeur du corps	60 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6304
Convient pour	bt




NOVATECH

FTP 140x60-020 H268 cv R190

EAN 4031582329421

Numéro de commande 00832769



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.