

## LINEA LIGHT

5920POH065L51-10

EAN 4031582404029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea light
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riņņi
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	68 mm
Kopējais platums	46 mm
Kopējais svārs	0,08 kg

## RITENIS

Korpasa materiāls	Polipropilēns
Protectora materiāls	Identisks ar riņņeņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Ar vītņū aizsargu
Diametrs	65 mm
Protectora platums	13,9 mm

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riņņeņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	56 mm
Grozāms savienojums	112 mm
Kupola diametrs	23 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

Vācijas  
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF  
Design» balva

# LINEA LIGHT

5920POH065L51-10

EAN 4031582404029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



Vācijas  
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF  
Design» balva