PRODUCTINFORMATIE

STYLEA

5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	57 mm
Totale breedte	37 mm
Totaal gewicht	0,65 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	64 mm
Uitzwenking	128 mm
Diameter koepel	18 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	55 mm
Breedte Loopvlak	11 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA


5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen





© Copyright 2026 TENTE International GmbH