


LINEA LIGHT

5927UAI075P41-42x42 EN12528 RAL7001

EAN 4031582415421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	120 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	87 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.24 kg

CHAPE

Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	82 mm
Diamètre d'encombrement	164 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Longueur de la platine	42 mm
Largeur de la platine	42 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	32 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	32 mm
Diamètre des trous de la platine	5 mm



LINEA LIGHT

5927UAI075P41-42x42 EN12528 RAL7001

EAN 4031582415421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

