INFORMACE O PRODUKTU

ICS

5327PJP125P50

EAN 4031582367430



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	ICS
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	166 mm
Celková hmotnost	0,7 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Vyosení	38 mm
Průměr otáčení	259 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	77 mm
Šířka plotny	67 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	56 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	51,5 mm
Průměr otvoru plotny	8,5 mm

Ocenění
IF Design
Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJP125P50


EAN 4031582367430

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu







Ocenění
IF Design
Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH