

## GALEA STAINLESS

5087PJM100P60-90X70

EAN 4031582367966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Galea stainless             |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Rozsdamentes                      | ✓                           |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 138 mm                      |
| Összsúly                          | 0,484 kg                    |

## KERÉK

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén              |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi      |
| Csapágy                      | Siklócsapágy rozsdamentes |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel    |
| Átmérő                       | 100 mm                    |
| Futófelület szélessége       | 30 mm                     |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                |

## VÁZ

|              |   |
|--------------|---|
| Anyag        | Poliamid                                      |
| Villa alakja | Zárt  |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Ellensúlyoz  | 40 mm   |
| Körbeforgás  | 205 mm  |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 90 mm                    |
| Talplemez szélessége              | 70 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 60 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 70 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 50 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 55 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 8 mm                     |

# GALEA STAINLESS

5087PJM100P60-90X70

EAN 4031582367966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

