

# STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639

Número de encomenda 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stora
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
	✓
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	155 mm
Largura geral	60 mm
Peso geral	0,68 kg

## RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica, anti-estática
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Cinza-ferro (semelhante a RAL7011)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

## SUPORTE

Material	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Estreito
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	38 mm
Raio giratório	100,5 mm
Interferência giratória	201 mm
Diâmetro do dome	60 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

# STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639

Número de encomenda 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

