

NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 630 kg

Elektromosan vezető Nem

Rozsdamentes Nem

Statikus teherbírás 1260 kg

Hőmérséklet-tartomány
(minimális) -20 °CHőmérséklet-tartomány
(maximális) 60 °C

Összsúly 2,47 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó, Tömített
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	140 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	55 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Csapágó típusa	6006 2RS
Tömítés típusa	A
Alkalmas	bt_linde

