

ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129  
Номер заказа 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha                                     |
| Тип корпуса                        | Фиксированное Колесная опора              |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 250 kg                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 500 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -40 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общая высота                       | 155 mm                                    |
| Общая ширина                       | 85 mm                                     |
| Общий вес                          | 0,613 kg                                  |

КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                 |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Ось                     | Винт с гайкой            |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый        |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 125 mm                   |
| Ширина Протектор        | 40 mm                    |
| Ширина тела             | 40 mm                    |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D           |

КРОНШТЕЙН

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Материал   | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы | Широкая                 |
| Цвет       | Пассивированный голубым |

ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 103 mm                 |
| Ширина пластины                          | 85 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 77 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 60 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 77 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 9 mm                   |

# ALPHA

3478U00125P62

EAN 4031582030129

Номер заказа 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

