INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●○○○
Kustības troksnis	●●●●●
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	600 kg
Kravnesība pie 6 km/h	500 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	2,31 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Foro, non lavorato
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Diametrs	200 mm
Protektora platums	75 mm
Ass atveres diametrs	100 mm
Rumbas garums	75 mm
Korpusa platums	75 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Pasūtījuma numurs 00830872

Produkta rasējumi




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Pasūtījuma numurs 00830872



© Copyright 2026 TENTE International GmbH