ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582342239



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	91,5 mm
Общая ширина	46 mm

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	77 mm
Поворотное соединение	154 mm
Диаметр купола	23 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, электропроводящий
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	65 mm
Ширина Протектор	7 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	11 mm

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582342239

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH