

AGILA CARE

2474YGO125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila care
外壳类型	带中控全锁或方向锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	163 mm
总重量	0.9 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	103.5 mm
转向干涉	207 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	热塑性橡胶，导电
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	51 mm

AGILA CARE

2474YGO125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

