

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Objednávací číslo 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru Šroub	40 mm
Délka poklice	120 mm
Šířka těla	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	3120 kg
Nosnost 6 km/h	2600 kg
Statický Nosnost	5200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	18,81 kg

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439
Objednáací číslo 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

