

# ALPHA

3477UAR080P62

EAN 4031582305746

Номер замовлення 00001390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Alpha                                       |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання       |
| Обвантажопідйомність 4 км/год      | 150 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 300 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                       |
| Загальна висота                    | 108 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 75 mm                                       |
| Загальна вага                      | 0,807 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння                 | Роликовий підшипник     |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою      |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)  |
| Захист різьби           | Без різьби              |
| Діаметр                 | 80 mm                   |
| Протектор               | 38 mm                   |
| Ширина тіла             | 38 mm                   |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A         |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D         |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, важкий |
| Виля Форма          | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Колір               | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув)        | 44,5 mm               |
| Радіус повороту     | 121 mm                |
| Поворотне з'єднання | 242 mm                |
| Діаметр ковпачка    | 75 mm                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 105 mm              |
| Ширина тарілки                            | 80 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 77 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 77 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 9 mm                |

# ALPHA

3477UAR080P62

EAN 4031582305746



Номер замовлення 00001390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

