

# GALEA

5077PIP100P30-10

EAN 4031582354102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Galea
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	60 kg
Tracidad de carga estàtica	120 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	139 mm
Pes total	0,473 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
	suau
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	75 Shore A

## SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	40 mm
Sterferencia de giro	205 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	10 mm

# GALEA

5077PIP100P30-10

EAN 4031582354102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

