

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Número de pedido 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Rodamiento de rodillos |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 46 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 20 mm |
| Longitud del cubo | 58 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Duratech |
| Tipo | Aro |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 500 kg |
| Capacidad de carga estática | 1000 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso total | 0,57 kg |

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Número de pedido 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

