PRODUKTINFORMATION

LEVINA

5377XSP100P50

EAN 4031582359329



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Levina
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	137 mm

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Slank
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udladning	36 mm
Udfaldsradius	98 mm
Udfaldsdiameter	196 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	77 mm
Pladebredde	67 mm
Længde på pladehul (minimum)	56 mm
Længde på pladehul (maksimum)	61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)	46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	51,5 mm
Pladehullets diameter	8,5 mm

Universel Design Award

Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5377XSP100P50


EAN 4031582359329


TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings









Universel Design Award
Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH