INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6205

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Attrition	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1200 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1000 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	1.6 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736

Numéro de commande 00802937

Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 200x50-Ø25-HL60

EAN 4031582322736

Numéro de commande 00802937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH