

ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ● ●
Исчезновение	● ● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	200 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	0,52 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Металлический
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	40 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	49 mm
Ширина тела	40 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

ELASTECH


IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Номер заказа 00043125
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Номер заказа 0011015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.