

NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821
Bestelnummer 00801060

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	720 kg
Statisch Draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,532 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	95 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	95 mm
Breedte wielkern	95 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D
Type lager	6204

NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821
Bestelnummer 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

