

## GALEA STAINLESS

5080PJM125P30-12

EAN 4031582395563



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Galea stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	162 mm
总宽度	66 mm
总重量	0.504 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承，不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
偏移量	40 mm
旋转半径	102.5 mm
转向干涉	205 mm
圆顶直径	59 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	12 mm

# GALEA STAINLESS

5080PJM125P30-12

EAN 4031582395563



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

