

DELTA TWIN

9948ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365894

Rendelési szám 00837761



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Delta twin
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	750 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	600 kg
Statikus teherbírás	1500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	178 mm
Teljes szélesség	157 mm
Összsúly	3,857 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
	puha
	konvex
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Ötött- vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Ikerkeres villa
Szín	Átlátszó bevonat
Kupola átmérője	136 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	137 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

DELTA TWIN

9948ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365894

Rendelési szám 00837761



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

