

NOVATECH

RK.ETP080x75-Ø47x14

EAN 4031582369533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Krāvesība pie 3 km/h	700 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	1400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C

RITENIS

Korpusa materiāls	Nedefinēts
Protektora materiāls	Polipropilēns, mīksts
Diametrs	80 mm
Protektora platums	75 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Gultņa diametrs	47 mm
Gultņa platums	14 mm

Product Drawings

