

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149
Rendelési szám 00004955

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	55 kg
Statikus teherbírás	110 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	0,22 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumí, nyomot nem hagyó
Csapágó	Kúpos golyóscsapágó
Kerék színe	Kék passzívalt
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Tengely furat átmérője	6 mm
Kerékagy hossza	28 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149
Rendelési szám 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

