INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●● |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Stylea |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 50 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 100 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 77 mm |
| Àmplia general | 54 mm |
| Pes total | 0,13 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Poliamida |
| Forquilla Forma | Suport Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Espiga, Swiveling |
| Color | alumini blanc (similar RAL9006) |
| Desplaçament | 30 mm |
| Scio de giro | 87 mm |
| Sterferencia de giro | 174 mm |
| Dome Dictel | 20 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Coixinet llis tub Separador |
| Eix | Riveció |
| El Banda de rodadura Color | alumini blanc (similar RAL9006) |
| Roda de color | alumini blanc (similar RAL9006) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 75 mm |
| Banda de rodadura ample | 8 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 0 mm |
| Longitud del cub | 0 mm |
| Corporació ample | 8 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 65 Shore D |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

Número de comanda 00074620

**Plànols del producte**