

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Листовая сталь, тяжелая
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Черный (аналог RAL9005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ● ●
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	540 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	450 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	900 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	1,12 kg

ELASTECH


SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Номер заказа 00834683
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

SEP 160x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582346654

Номер заказа 09634983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.