

SUPRATECH

PJI050X19-Ø8 NEGRA

EAN 4031582457285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Supratech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,021 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	19 mm
Diâmetro do furo do eixo	6 mm
Comprimento do cubo	21,5 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJI050X19-Ø8 NEGRA

EAN 4031582457285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

