

# PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Tôle d'acier                    |
| Bandage               | Pneumatique, profil ligné       |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                  |
| Diamètre              | 400 mm                          |
| Largeur du bandage    | 100 mm                          |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm                           |
| Longueur de moyeu     | 74 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 55 Shore A                      |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Nom du produit              | Puretech air |
| Type de boîtier             | Roue         |
| Capacité de charge à 3 km/h | 200 kg       |
| Capacité de charge statique | 400 kg       |
| Poids                       | 2,455 kg     |

# PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

