

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
	souple
Bandage	Pneumatique, profil ligné
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg
Poids	2,455 kg

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

