

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带断续制动器旋转脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	否
不锈钢	否
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	68 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.13 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑 (RAL9011)
偏移量	25 mm
旋转半径	53 mm
转向干涉	106 mm
圆顶直径	27 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	无烟煤灰 (RAL7016)
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	8 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	8 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆, 带衣领
阀杆直径	11 mm
阀杆长度	20 mm

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335712

订单号 00078110
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

