

# STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|           |            |
|-----------|------------|
| 产品名称      | Stylea     |
| 外壳类型      | 带断续制动器旋转脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 50 kg      |
| 导电        | 否          |
| 不锈        | 否          |
| 静态载重      | 100 kg     |
| 温度范围（最低）  | -20 °C     |
| 最高温度范围    | 60 °C      |
| 总高        | 68 mm      |
| 总宽度       | 43 mm      |
| 总重量       | 0.13 kg    |

## 支架

|      |              |
|------|--------------|
| 外壳材料 | 聚酰胺          |
| 支架形状 | 双轮子支架        |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转         |
| 颜色   | 石墨黑（RAL9011） |
| 偏移量  | 25 mm        |
| 旋转半径 | 53 mm        |
| 转向干涉 | 106 mm       |
| 圆顶直径 | 27 mm        |

## 轮子

|         |               |
|---------|---------------|
| 轮体材料    | 聚酰胺           |
| 胎面材料    | 热塑性橡胶         |
| 轴承      | 带轴套管的滑动轴承     |
| 轴       | 铆钉            |
| 胎面颜色    | 无烟煤灰（RAL7016） |
| 轮子颜色    | 石墨黑（RAL9011）  |
| 侧盖      | 无螺纹护罩         |
| 直径      | 65 mm         |
| 胎面宽度    | 8 mm          |
| 轴孔直径    | 0 mm          |
| 中心长度    | 0 mm          |
| 轮体宽度    | 8 mm          |
| 胎面硬度（A） | 87 岸 A        |

## 固定件

|       |            |
|-------|------------|
| 固定件类型 | 带抓环的阀杆，带衣领 |
| 阀杆直径  | 11 mm      |
| 阀杆长度  | 20 mm      |

# STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335712

订单号 00078110  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

