INFORMAZIONI DI PRODOTTO

PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●○○○
Rumore	●●●●●
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	810 kg
Portata a 6 km/h	675 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1350 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	7,92 kg

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Parafili	Con parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Larghezza corpo	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	67 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Numero d'ordine 00801212

Disegni del prodotto




PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Numero d'ordine 00301212



© Copyright 2026 TENTE International GmbH