

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea low height
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	90 kg
Statická Nosnost	180 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	78 mm
Stavební výška	58 mm
Celková hmotnost	0,245 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Tvrdość Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Šedá bílá (RAL9002)
Vyosení	23 mm
Poloměr otáčení	78 mm
Průměr otáčení	156 mm
Poloměr otáčení	30 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	8 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Návrhář klub
Deutscher



Ocenění
Interzum
Award



Ocenění IF
Design
Award