

PURETECH

PVR 250x60-Ø25

EAN 4031582321340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 295 kg

Conducció elèctrica No

Inoxidable No

Tracidad de carga estàtica 590 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 2,87 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	60 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	74 mm
Corporació ample	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 250x60-Ø25

EAN 4031582321340

Número de comanda 00050608
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

