

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                               | E-Drive optima                                                                      |
| Type de boîtier                              | Unité d'entraînement                                                                |
| Poids                                        | 7,26 kg                                                                             |
| Longueur                                     | Max. 315 mm (poignée d'urgence activée)                                             |
| Diamètre de roue                             | 125 mm, limite d'usure Ø115 mm                                                      |
| Bandage de roue                              | Caoutchouc élastique, non tachant, Shore A 63                                       |
| Largeur de roue                              | 35 mm                                                                               |
| Largeur                                      | 222 mm                                                                              |
| Force d'entraînement maximale                | 25 N                                                                                |
| Force de pression de contact au sol          | 400 N                                                                               |
| Hauteur en position relevée                  | 140 mm                                                                              |
| Hauteur d'installation                       | 170 mm                                                                              |
| Déverrouillage d'urgence                     | Mécanique                                                                           |
| Type de protection                           | IPX4 (projections d'eau)                                                            |
| Température ambiante admissible              | Température de fonctionnement 5°C à 40°C, humidité de l'air 90 %, sans condensation |
| Poids                                        | 7,25 kg                                                                             |
| Vitesse maximale                             | 6 km/h                                                                              |
| Garde au sol                                 | 30 mm                                                                               |
| Inégalité du sol (minimum)                   | -15 mm                                                                              |
| Dénivelé du sol (maximum)                    | 15 mm                                                                               |
| Température de stockage autorisée (minimale) | -10 °C                                                                              |
| Température de stockage autorisée (maximale) | 45 °C                                                                               |

## ROUE

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Corps de roue | Polyamide                                     |
| Bandage       | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement     | Roue à flasque                                |
| Diamètre      | 125 mm                                        |

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## CHAPE

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Matériau          | Électrique |
| Forme de la chape | Drive      |

## FIXATION

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|------------------|-----------------------|

## MOTEUR DE TRACTION

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tension nominale      | 18 V                           |
| Courant nominal       | 12,1 Ah                        |
| Puissance nominale    | 181 W                          |
| Vitesse nominale      | 198,9 m/mn                     |
| Directions de roulage | Marche avant et marche arrière |

## MOTEUR D'ACTIVATION

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tension nominale   | 24 V      |
| Courant nominal    | 3,5 Ah    |
| Puissance nominale | 14,8 W    |
| Vitesse nominale   | 35,3 m/mn |

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

