

ZETA

4681ITP160P63 CV

EAN 4031582366594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Zeta
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	800 kg
6km/h에서의 적재 용량	640 kg
적재 용량 정적	1600 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	200 mm
전체 너비	96 mm
전체 체중	3.17 kg

휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	92 육상 A
트레드의 경도(D)	42 육상 D

하우징

재료	강판, 매우 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
색상	파란색 부동태화
오프셋	55 mm
회전 반경	135 mm
회전 간섭	270 mm
돔 직경	96 mm

제품 정보

ZETA

4681ITP160P63 CV

EAN 4031582366594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ZETA

4681ITP160P63 CV

EAN 4031582366594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

