PRODUKTINFORMATION

LUMINA

6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Lumina
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	56 mm
Samlet bredde	55 mm
Samlet vægt	0,12 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Zink-støbning/aluminium
Gaffel Form	Dobbelthjul, lukket
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Krom
Udladning	20 mm
Udfaldsradius	54 mm
Udfaldsdiameter	108 mm
Dome-diameter	0 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjulbane-farve	Grafit sort (RAL9011)
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	7 mm
Aksel Huldiameter	0 mm
Navlængde	0 mm
Fælgbredde	7 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798

Bestillingsnummer 00079237

Produkttegninger

