

AGILA

2477DYK075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340655



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 55 kg |
| Conducteur d'électricité | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 110 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 103 mm |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 80 mm |
| Diamètre d'encombrement | 160 mm |

ROUE

| | |
|-----------------------|---|
| Corps de roue | Tôle d'acier |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du bandage | 25 mm |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |

FIXATION

| | |
|-------------------------------|---|
| Type de fixation | Fixation expansible synthétique, ronde |
| Fixation expansible (minimum) | 19 mm |
| Fixation expansible (maximum) | 21,5 mm |
| Note | Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. |

AGILA

2477DYK075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340655



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

