

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Behuizingstype	Wiel
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	9,043 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Flenswiel
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Diameter Asgat	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Boutgat diameter	112 mm
Diameter bevestigingsgat	15 mm
Geschikt voor	komatsu

FITTING

Hoeveelheid bevestigingsgaten	5
-------------------------------	---

TECHNISCHE TEKENINGEN

