

ALPHA

3470UFJ125P30-13 T/G-SMALL

EAN 4031582381399

Номер заказа 00029623



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Alpha |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 150 kg |
| Грузоподъемность статическая | 300 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 155 mm |
| Общая ширина | 75 mm |
| Общий вес | 1,007 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Полиамид |
| | мягкий |
| Материал протектора | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 40 mm |
| Ширина тела | 40 mm |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 102,5 mm |
| Поворотное соединение | 205 mm |
| Диаметр купола | 75 mm |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 13 mm |

ALPHA

3470UFJ125P30-13 T/G-SMALL

EAN 4031582381399
Номер заказа 00029623



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

