

## STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Stylea

Тип корпус Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 50 kg

Електропроводим ✓

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 40 °C

Обща височина 81 mm

Обща ширина 54 mm

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, електропроводим          |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело         |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос                    | Навлязъл                           |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба  |
| Диаметър              | 75 mm                              |
| Ширина на Резба       | 8 mm                               |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                       |

## ВИЛКА

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Материал                    | Полиамид            |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер             | Щифт, завъртане     |
| Радиус на завъртане         | 62 mm               |
| Интерференция при завъртане | 124 mm              |
| Диаметър на купол           | 20 mm               |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Тип на фитинга | Щифт с пръстен за захващане, с яка |
| Диаметър Щифт  | 11 mm                              |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

