

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	800 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	120 mm
Общая ширина	98 mm
Общий вес	1,75 kg

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	53 mm
Радиус поворота	90,5 mm
Поворотное соединение	181 mm
Диаметр купола	98 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	95 mm
Ширина пластины	95 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	70 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	70 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Номер заказа 00062070

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

