

NOVATECH

ІТР 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525

Номер замовлення 00830926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	15 mm
Довжина хаба	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	300 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	240 kg
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,576 kg

NOVATECH

ІТР 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525

Номер замовлення 00830926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

