

# PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numero d'ordine 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
	morbido
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Parafili	Con parafili
Diametro	300 mm
Larghezza battistrada	85 mm
Asse diametro del foro	30 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Larghezza corpo	85 mm
Durezza del Battistrada (A)	67 Shore A

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	960 kg
Portata a 6 km/h	800 kg
Portata statica	1600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	9,8 kg

# PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Numero d'ordine 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

