

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip	Tocak
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	8.67 kg

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	prirubni tockovi
Prečnik	250 mm
Širina omotac	75 mm
dimenzija rupa osovina	80 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Prečnik rupa krug	112 mm
dimenzija rupa za montažu	15 mm
Pogodno za	atlet

PRILAGOĐAVANJE

Količina otvora za montiranje sraf	4
------------------------------------	---

