ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Mono
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	30 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	60 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	72 mm
Общий вес	0,78 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полипропилен
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Светло-серый (RAL7035)
Офсет (Смещение)	25 mm
Радиус поворота	71,8 mm
Поворотное соединение	143,6 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	18 mm
Твердость Протектор (A)	85 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO


A025PJI050L51-10 RAL7035


EAN 4031582359886

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия







© Copyright 2026 TENTE International GmbH