



ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm


PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Ultratech
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.1 kg


Product Drawings



ULTRATECH

FCP160x50-020

EAN 4031582445152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.