



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	56 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.12 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Цинк-умре-кастинг / Алюминий
Форма Вилица	Вилка Колело, затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Хром
Изместване	20 mm
Радиус на завъртане	54 mm
Интерференция при завъртане	108 mm
Диаметър на купол	0 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Графитно черно (RAL9011)
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	10 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	10 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804

Номер на поръчката 00079236

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

