

# GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Glide
Tipus	Solució personalitzada
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	33 mm
Àmplia general	50 mm
Pes total	0,07 kg

## SUPORT

Material d'habitatge	Polipropilè
Forquilla Forma	Directe
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Grafit negre (RAL9011)
Dome Dictel	38 mm
Col·lecció Màgia	50 mm

## RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia	11 mm
Espiga llarga	20 mm

# GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Número de comanda 00075112  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

